

品番：EA781EE-13

品名：φ10.0x 4.5mm/M3x0.5/ 25N 強力マグネット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 530円(税抜) / 583円(税込) | | |
| カタログ価格 | 530円(税抜) / 583円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 32 (2026/07/08 17:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1312ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|--------------------------------------|-------|-------------|
| 直径 | 10mm | 厚み | 4.5mm |
| 全高(ねじ穴込) | 11.5mm | ねじ受外径 | 6mm |
| ネジサイズ | M3 | 吸着力 | 25N(2.5kgf) |
| 材質 | ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)、 軟鋼(亜鉛メッキ) | 使用温度 | 80℃以下 |

雌ねじ付きの超強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

代替品

| | |
|--|---------------------------------------|
|  | 品番 EA781EF-13 コメント 違い: サマリウムコバルト磁石 |
|--|---------------------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.