


品番 : EA781EE-23

品名 : $\phi 22.2 \times 20.0\text{mm}/\text{M6} \times 1.0/160\text{N}$ 強力マグネット



販売価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
カタログ価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/15 22:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1361ページ		



仕様

直径	22.2mm	高さ	20mm
ネジサイズ	M6	重量	40g
吸着力	160N(16kgf)	材質	ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)、軟鋼、アルミ
使用温度	80°C以下		

ねじ穴付きの超強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

クランプ用に最適

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.