

品番：EA781EE-61

品名：φ22x6.0mm/M4x0.7/ 5kgf 強力マグネット(2個)



販売価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
カタログ価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/01 03:30現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	1313ページ		



滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

仕様

直径	22mm	厚み	6mm
全高(ねじ込)	12.5mm	ねじサイズ	M4×6.5
吸着力	5kgf	材質	ネオジウム磁石 コーティング: サントプレーンゴム
使用温度	60℃以下	入数	2個

雄ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

車のボディや塗装面などのデリケートな表面を保護して傷や跡がつきにくい

ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.