

品番 : EA781EE-66

品名 : $\phi 22 \times 6.0\text{mm}/\text{M}4 \times 0.7\text{雌ネジ}$ / 5kgf マグネット(2個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,290円(税抜) / 3,619円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,290円(税抜) / 3,619円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2025/12/16 21:03現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 1362ページ | | |



ネオジウム磁石

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

仕様

| | | | |
|---------|------------------------------|-------|--------|
| 直径 | 22mm | 厚み | 6mm |
| 全高(ねじ込) | 11.5mm | ねじサイズ | M4×0.7 |
| 吸着力 | 5kgf | 使用温度 | 60°C以下 |
| 材質 | ネオジウム磁石 コーティング: サントプレーンゴム | 入数 | 2個 |

雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.