

品番 : EA781EE-72

品名 : $\phi 43 \times 6.0\text{mm}/\text{M}4 \times 0.7$ 雌ネジ / 8.5kgfマグネット(2個)



販売価格	9,950円(税抜)／10,945円(税込)		
カタログ価格	9,950円(税抜)／10,945円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 15:50現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	1362ページ		



滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

仕様

直径	43mm	厚み	6mm
ねじサイズ	M4×0.7	吸着力	8.5kgf
材質	ネオジウム磁石 コーティング: サントプレーンゴム	使用温度	60°C以下
入数	2個		

雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

車のボディや塗装面などのデリケートな表面を保護して傷や跡がつきにくい

ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.