

品番 : EA781EE-74

品名 :  $\phi 88 \times 13.5\text{mm}/\text{M}8 \times 1.25$  雌ネジ / 42kgfマグネット(2個)



販売価格	22,800円(税抜)／25,080円(税込)		
カタログ価格	22,800円(税抜)／25,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/16 14:18現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	1362ページ		



カタログ訂正

24/11/19 ●サイズ(厚み) 誤:8.5mm 正:13.5mm (No.56 1157)

滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

#### 仕様

直径	88mm	厚み	13.5mm
ねじサイズ	M8×1.25	吸着力	42kgf
材質	ネオジウム磁石 コーティング: サントプレーンゴム	使用温度	60°C以下
入数	2個		

雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

車のボディや塗装面などのデリケートな表面を保護して傷や跡がつきにくい

ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.