

品番 : EA781EF-13

品名 : $\phi 10 \times 4.5\text{mm}$ / M3x0.6 / 20N 強力マグネット



販売価格	535円(税抜)／589円(税込)		
カタログ価格	535円(税抜)／589円(税込)		
在庫数	最新在庫: 47 (2025/12/16 21:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1361ページ		



仕様

直径	10mm	厚み	4.5mm
全高(ネジ穴込)	11.5mm	ねじ受外径	6mm
ネジサイズ	M3	重量	4.5g
吸着力	20N(2.0kgf)	使用温度	200°C以下
材質	サマリウムコバルト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)		

雌ねじ付きの強力マグネット

鋳びにくく、温度変化に強いサマリウムコバルト磁石使用

優れた耐食性

ねじやボルトで簡単に取り付け可能

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

代替品

	品番	EA781EE-13
	コメント	違い: ネオジウム磁石



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.