品番：EA781EF-15

品名：φ16x4.5mm/ M4x0.7/ 60N 強力マグネット

販売価格	815円（税抜）／ 897円（税込）			
カタログ価格	815円（税抜）／897円(税込)			
在庫数	最新在庫：32　（2025/12/16 22:10現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1361ページ			

仕様

直径	16mm	厚み	4.5mm
全高（ネジ穴込）	11.5mm	ねじ受外径	8mm
ネジサイズ	M4	重量	9g
吸着力	60N（6.0kgf）	使用温度	200℃以下
材質	サマリウムコバルト磁石、軟鋼（亜鉛メッキ）		
雌ねじ付きの強力マグネット			
錆びにくく、温度変化に強いサマリウムコバルト磁石使用			
優れた耐食性			
ねじやボルトで簡単に取り付け可能			
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。			

代替品

品番	EA781EE-15
コメント	違い：ネオジウム磁石

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.