

品番：EA781EF-15

品名：φ16x4.5mm/ M4x0.7/ 60N 強力マグネット



販売価格	785円(税抜) / 864円(税込)		
カタログ価格	785円(税抜) / 864円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/05/01 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1312ページ		



仕様

直径	16mm	厚み	4.5mm
全高(ネジ穴込)	11.5mm	ねじ受外径	8mm
ネジサイズ	M4	重量	9g
吸着力	60N(6.0kgf)	使用温度	200℃以下
材質	サマリウムコバルト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)		

雌ねじ付きの強力マグネット

錆びにくく、温度変化に強いサマリウムコバルト磁石使用

優れた耐食性

ねじやボルトで簡単に取り付け可能

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

代替品

品番	EA781EE-15
コメント	違い:ネオジウム磁石



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.