

品番：EA781EF-59

品名：φ45x44mm/M10/300N 強力マグネット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,700円(税抜) / 12,870円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 11,700円(税抜) / 12,870円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/27 05:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1315ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |               |    |  |
|-------|---------------|----|--|
| 直径    | 45mm          | 高さ | 44mm   |
| ねじサイズ | M10           | 重量 | 500g   |
| 吸着力   | 300N(30.0kgf) | 材質 | 磁石:アルニコ磁石(Alnico5)<br>本体:軟鋼(亜鉛メッキ)<br>スペーサー:真鍮 |
| 使用温度  | 220℃以下        |    |  |

ねじ部品の取り付けに最適な強力マグネット

優れた耐食性

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.