

品番 : EA781EH-12

品名 : $\phi 13 \times 4.5\text{mm}/\text{M}3 \times 0.5 / 10\text{N}$ マグネット(20個)



販売価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
カタログ価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/12/17 16:52現在)		
商品入数	20	販売単位	組
カタログページ	1363ページ		



仕様

直径	13mm	厚み	4.5mm
全高(ネジ穴込)	11.5mm	ネジサイズ	M3
重量	5g	吸着力	1.0kgf
使用温度	120°C以下	入数	20個
材質	フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)		

ねじやボルトで簡単に取り付け可能

軽い持ち上げ、保持、固定用に最適

錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用

亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

