

品番：EA781EH-15

品名：φ25x7.0mm/M4x0.7/ 40N マグネット(10個)



販売価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/27 06:49現在)		
商品入数	10	販売単位	組
カタログページ	1314ページ		



#### 仕様

直径	25mm	厚み	7mm
全高(ネジ穴込)	15mm	ネジサイズ	M4
重量	22g	吸着力	4.0kgf
使用温度	120℃以下	入数	10個
材質	フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)		

ねじやボルトで簡単に取り付け可能

軽い持ち上げ、保持、固定用に最適

錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用

亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

