

品番 : EA781EH-17

品名 :  $\phi 36 \times 8.0\text{mm}/\text{M}4 \times 0.7/100\text{N}$  マグネット(5個)



販売価格	3,540円(税抜) / 3,894円(税込)		
カタログ価格	3,540円(税抜) / 3,894円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2025/12/17 14:58現在)		
商品入数	5	販売単位	組
カタログページ	1363ページ		



## 仕様

直径	36mm	厚み	8mm
全高(ネジ穴込)	16mm	ネジサイズ	M4
重量	45g	吸着力	10.0kgf
使用温度	120°C以下	入数	5個
材質	フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)		

ねじやボルトで簡単に取り付け可能

軽い持ち上げ、保持、固定用に最適

錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用

亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

