

品番 : EA781EH-20

品名 :  $\phi 50 \times 10\text{mm}$ /M 6x1.0/220N 強力マグネット



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 104 (2025/12/17 15:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



フェライト磁石  
過熱によって発火する危険性があります。使用しない場合は必ず取り外してください。  
最高使用温度: 120°C  
○ 過熱による発火  
X 過熱による発火

## 仕様

直径	50mm	厚み	10mm
全高(ネジ穴込)	22mm	ネジサイズ	M6
重量	110g	吸着力	22.0kgf
使用温度	120°C以下	材質	フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)

亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー

軽い持ち上げ、保持、固定用に最適

鋳びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用

亜鉛メッキ加工軟鉄製ホルダー

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.