

品番：EA781EH-51

品名：1200mm/90kg フォークリフト用鉄爪`回収マグ`ネットバー



販売価格	80,600円(税抜) / 88,660円(税込)		
カタログ価格	80,600円(税抜) / 88,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/21 23:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0344ページ1314ページ		



仕様

全長	1200mm	幅	76mm
高さ	100mm (アイボルトまで:148mm)	吸着能力	90kg
被写界深度	60mm	フォークリフト爪差込部 サイズ	約167×42mm
使用温度範囲	-40℃~80℃	材質	フェライト磁石
重量	14kg		

フォークリフトに簡単に取り付け可能

クイックリリース機構

工場や駐車場などの広い場所に最適

怪我やパンクのリスクを軽減

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.