

品番 : EA781EM-4

品名 :  $\phi 20 \times 6 \text{mm}$  / M4 / 105N 強力マグネット



販売価格	530円(税抜)／583円(税込)		
カタログ価格	530円(税抜)／583円(税込)		
在庫数	最新在庫: 197 (2025/12/16 14:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



#### 仕様

直径	20mm	厚み	6mm
穴径	4.5mm	ねじサイズ	M4
重量	13g	吸着力	10.5kgf
材質	ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)	使用温度	80°C以下

皿ねじを取り付けて使用可能

キャビネットのドアやタンス、ゲートラッチやドアの固定に最適

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

#### 代替品

	品番 EA781EM-21 コメント 吸着力9kgf
--	-------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.