

品番 : EA781EM-5

品名 :  $\phi 25 \times 7 \text{mm}$  / M4 / 160N 強力マグネット



|         |                                |      |   |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 830円(税抜)／913円(税込)              |      |   |
| カタログ価格  | 830円(税抜)／913円(税込)              |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 225 (2025/12/16 21:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1362ページ                        |      |   |



#### 仕様

|    |                   |       |        |
|----|-------------------|-------|--------|
| 直径 | 25mm              | 厚み    | 7mm    |
| 穴径 | 4.5mm             | ねじサイズ | M4     |
| 重量 | 24g               | 吸着力   | 16kgf  |
| 材質 | ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) | 使用温度  | 80°C以下 |

皿ねじを取り付けて使用可能

キャビネットのドアやタンス、ゲートラッチやドアの固定に最適

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

#### 代替品

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | 品番 EA781EM-4<br>コメント 吸着力10.5kgf |
|--|---------------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.