

品番：EA781EM-7

品名：φ40x8mm /M5 /500N 強力マグネット



|         |                                |      |   |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,940円(税抜)／2,134円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 1,940円(税抜)／2,134円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 155 (2025/12/17 12:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1362ページ                        |      |   |



仕様

|                                                          |                   |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|
| 直径                                                       | 40mm              | 厚み    | 8mm   |
| 穴径                                                       | 5.5mm             | ねじサイズ | M5    |
| 重量                                                       | 73g               | 吸着力   | 50kgf |
| 材質                                                       | ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) | 使用温度  | 80℃以下 |
| 皿ねじを取り付けて使用可能                                            |                   |       |       |
| キャビネットのドアやタンス、ゲートラッチやドアの固定に最適                            |                   |       |       |
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用                 |                   |       |       |
| 磁気防止プレート付き<br>※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |                   |       |       |

代替品

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | 品番<br>EA781EM-41<br>コメント<br>吸着力32kgf |
|--|--------------------------------------|

