

品番 : EA781EM-8

品名 : $\phi 48 \times 11.5 \text{mm} / \text{M8} / 870\text{N}$ 強力マグネット



販売価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
カタログ価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
在庫数	最新在庫: 168 (2025/12/16 05:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



仕様

直径	48mm	厚み	11.5mm
穴径	8.5mm	ねじサイズ	M8
重量	100g	吸着力	87kgf
材質	ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)	使用温度	80°C以下

皿ねじを取り付けて使用可能

キャビネットのドアやタンス、ゲートラッチやドアの固定に最適

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

代替品

	品番 EA781EM-61 コメント 吸着力75kgf
--	--------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.