

品番：EA781EN-2

品名：φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット



|         |                                |      |   |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 530円(税抜) / 583円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 530円(税抜) / 583円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 115 (2026/04/11 00:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1313ページ                        |      |   |



#### 仕様

|       |        |    |                   |
|-------|--------|----|-------------------|
| 直径    | 13mm   | 厚み | 4.5mm             |
| ねじサイズ | M3     | 重量 | 4.3g              |
| 吸着力   | 2.5kgf | 材質 | ネオジウム磁石、軟鋼(垂鉛メッキ) |
| 使用温度  | 80℃以下  |    |                   |


雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

#### 代替品

|  |   |
|--|---|
|  | <p>品番 EA781EN-1</p> <p>コメント サイズと磁力をご確認ください。</p> |
|  | <p>品番 EA781EN-3</p> <p>コメント サイズと磁力をご確認ください。</p> |



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.