

品番 : EA781EN-4

品名 :  $\phi 20 \times 6\text{mm}$ /M4/ 70N 強力マグネット



販売価格	1,040円(税抜) / 1,144円(税込)		
カタログ価格	1,040円(税抜) / 1,144円(税込)		
在庫数	最新在庫: 114 (2025/12/16 22:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



ネオジウム磁石  
規格: ISO 5083-1  
● 磁石側 ● 非磁石側 ● プレート側

## 仕様

直径	20mm	厚み	6mm
ねじサイズ	M4	重量	11g
吸着力	7kgf	材質	ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)
使用温度	80°C以下		

雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.