

品番：EA781EP-53

品名：50mmx10m マグネットロール(黄色/ホワイトボード型)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,610円(税抜) / 9,471円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,610円(税抜) / 9,471円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/07/01 11:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1315ページ1847ページ | | |



表面は文字を書いたり消したりできるホワイトボード仕様


仕様

| | | | |
|------|----------------------|----|--------------|
| カラー | 黄 | 長さ | 10m |
| 幅 | 50mm | 厚み | 0.5mm |
| 吸着能力 | 28gf/cm ² | 材質 | フェライト磁石、ビニール |
| 使用温度 | -40~60℃ | 着磁 | 片面 |

必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます

金属製のラックやキャビネット等に貼り付けて使用可能

代替品

| | |
|--|----------------------------------|
|  | 品番 EA781EP-52 コメント 30mm幅になります |
|--|----------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.