

品番：EA781ET-96A

品名：φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/紫)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,650円(税抜) / 2,915円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,650円(税抜) / 2,915円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 22 (2026/04/21 17:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1319ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|------|-----|---------|
| 直径 | 40mm | 厚み | 15mm |
| 全高(フック含む) | 65mm | 口幅 | 17mm |
| 重量 | 84g | 吸着力 | 50kgf |
| 色 | 紫 | 材質 | ネオジウム磁石 |

フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

代替品

| | |
|--|---|
|  | 品番 EA781ET-90A コメント 色:シルバー |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.