

品番：EA781GB-40

品名：29x114x25mm/45kgf ハンドルマグネット



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,390円(税抜) / 2,629円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,390円(税抜) / 2,629円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 39 (2026/04/04 21:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1735ページ                       |      |   |



板金や薄板の運搬に便利でフックとしての使用も可能です

### 仕様

|             |          |       |   |
|-------------|----------|-------|---|
| 最大吸着力       | 45kg     | サイズ   | 29(W)×114(D)×25(H)mm                    |
| 全高          | 83mm     | ハンドル長 | 133mm(黒ゴム部分:128mm、持ち手のみ:102mm)          |
| ハンドル部クリアランス | 約28×80mm | 材質    | 本体:プラスチック<br>ハンドル部:ゴム<br>マグネット部:フェライト磁石 |
| 重量          | 488g     |       |   |

本体の磁気を遮断するブロックが2個付属  
磁石部分に取り付けることで他のツールを引き付けることなく保管が可能

錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用

縦横使用可能

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.