

品番：EA781GB-40

品名：29x114x25mm/45kgf ハンドルマグネット



販売価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
カタログ価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
在庫数	最新在庫: 164 (2025/06/14 08:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1784ページ		



板金や薄板の運搬に便利でフックとしての使用も可能です

仕様

最大吸着力	45kg	サイズ	29(W)×114(D)×25(H)mm
全高	83mm	ハンドル長	133mm(黒ゴム部分:128mm、持ち手のみ:102mm)
ハンドル部クリアランス	約28×80mm	材質	本体:プラスチック ハンドル部:ゴム マグネット部:フェライト磁石
重量	488g		

本体の磁気を遮断するブロックが2個付属
磁石部分に取り付けることで他のツールを引き付けることなく保管が可能

錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用

縦横使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.