


品番：EA790AF-19

品名：トランシーバー(中継器対応・防水型)



販売価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
カタログ価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/02 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1949ページ		



仕様

メーカー	アイコム (ICOM)	型番	IC-4188D
周波数範囲	単信方式: 422.0500~422.3000MHz 半複信方式/複信方式: 421.5750~421.9125MHz 440.0250~440.3625MHz	送信出力	10mW/1mW (+20%~-50%)
スピーカー出力	内部:450mW以上 外部:120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪時)	通信方法	同時通話 / 中継通話 / 交互通話
チャンネル数	同時通話 27ch 中継通話 27ch 交互通話 20ch	電源	単3アルカリ乾電池×3本 又は、リチウムイオン電池(電源は別売)
消費電流	【中継通話・交互通話時】 送信時:80mA以下 受信時: (内部)350mA以下 (外部)160mA以下 (待受時):55mA以下 【同時通話時】 (外部)200mA以下	サイズ	55.5(W)×27.3(D)×102.5(H)mm (突起物を除く)
連続使用時間	単3アルカリ乾電池(3本):約60時間 リチウムイオン電池:約20時間	使用温度範囲	-10℃~+50℃

規格	IP54	重量	約154g
付属品	ベルトクリップ		
450mW以上の大音量スピーカーを搭載した、特定小電力トランシーバー			
免許・資格不要 購入してすぐに導入出来ます。			
多くの人に一齐連絡できる中継・交互通信に加え、電話のようにリアルタイムで話せる同時通話にも対応。			
水の飛沫に対する防水性能だけでなく、粉塵や砂などからの防護性能を備えています。			
ベルトやポシェットにしっかり固定できるバネ式クリップを装備。			
親機と複数の子機間の同時通話ができる1対N通話機能、親機と子機の同時通話をほかの子機がモニターできる疑似3者通話機能を搭載。 (※ハウリングを避けるため、同時通話に対応するオプション(EA790AF-62、EA790AF-71～74)などをご使用ください。)			
レピータモードに設定することで、屋外などに持ち運びできる中継装置として使用可能。 また、2台を別売ケーブルで接続することで、連結レピータとしても動作します。			
安定した通話を実現するロングタイプのアンテナを採用。 途切れにくく、広範囲に音声が届く快適な通話環境を実現します。			
別売の電源アダプターを使うことでAC電源やシガレットソケットからの給電にも対応。			
非表示機能を使えば、ディスプレイに使用チャンネルを表示させず、業務通信が行われているチャンネルを他からわからないようにすることができます。			
38通りのトーンにより、通信相手を特定のスタッフに限定するグループ通信機能を搭載。			
トーンバースト機能(グループ機能使用時)を使えば、送受信切り替え時の耳障りなノイズを抑制し、イヤホン併用時よりも快適に使用できます。			
特定の人だけが話せるほうがよいとき、トランシーバーからの送信をできなくする受信専用機能を搭載。			
周辺環境や使う方の声の大きさにあわせて、マイクの感度(ゲイン)を3段階で設定できます。			
製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフイーアルR」を噴霧しています。			
【その他の機能】 呼出ベル機能/ベル設定機能/グループ通話機能/電池残量警告機能/ ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能/モニター機能/ピープ音オン・オフ機能/ オートパワーオフ機能/パワーセーブ機能/スケルチ設定機能/LEDバックライト など			
※充電式でご使用の際はEA790AF-111、-113を必ずお買い求め下さい。			
※EA790AF-64(2口充電器)をご使用の際はEA790AF-63(ACアダプター)、EA790AF-113(バッテリー)を必ずお買い求め下さい。			
※EA790AF-71～74をご使用の際にはEA790AF-75(スイッチユニット)が必要です。			

代替品

	<p>品番 EA790AF-16A</p> <p>コメント 防水型 仕様をご確認下さい。</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.