

品番：EA790AF-5B

品名：トランシーバー



販売価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイコム(ICOM)	型番	IC-4110D
免許資格不要			
通信方法	交互通話/中継通話	チャンネル数	交互20ch+中継27ch
電源	単3アルカリ乾電池×3本(別売) 又はリチウムイオンバッテリー(別売)	連続使用時間	単3形アルカリ乾電池×3本で 約80時間
周波数範囲	400MHz対帯	送信出力	10mW / 1mW
通信距離(目安)	市街地: 100~200m 見通しの良い場所: 1~2km	半複信	中継器対応
防塵・防水性能	IP54	材質	ポリカーボネード・鉄・銅
サイズ	55.5(W)×27.3(D)×102.5(H) mm (突起物を除く)	重量	約142g(アンテナ装着時)
付属品	ベルトクリップ	用途	イベント、レジャー、レストラン等

クラス最高レベルの400mW以上の大音量。

水滴だけでなく塵にも強いIP54※の防塵・防水ボディ。

コンパクトに使える回転式アンテナを採用。

通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。

中継通話にも対応し、通話距離を約2倍に延長可能

代替品



品番 EA790AF-6B
コメント 録音再生機能付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.