

品番：EA790AF-8A

品名：トランシーバー(黄)



販売価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 12:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

側面

画像はEA790AF-8Aですが
側面外観は同じです。

メーカー	アイコム (ICOM)	型番	IC-4110Y
免許資格不要			
電源	単3アルカリ乾電池×3本(別売) 又はリチウムイオンバッテリー(別売)	連続使用時間	単3形アルカリ乾電池×3本で 約80時間
周波数範囲	400MHz帯	チャンネル数	20チャンネル
送信出力	10mW	通信方法	交互通話
通信距離(目安)	市街地: 100~200m 見通しの良い場所: 1~2km	防塵・防水準拠規格	IP54
材質	ポリカーボネード・鉄・銅	サイズ	55.5(W)×27.3(D)×102.5(H)mm (突起物を除く)
重量	約142g(アンテナ装着時)	カラー	メタリックイエロー

クラス最高レベルの400mW以上の大音量。

水滴だけでなく塵にも強いIP54※の防塵・防水ボディ。

コンパクトに使える回転式アンテナを採用。

通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。

充電式でご使用の際はEA790AF-111、-113を必ずお買い求め下さい。

EA790AF-64(2口充電器)をご使用の際はEA790AF-63(ACアダプタ)、EA790AF-113(バッテリー)を必ずお買い求め下さい。

EA790AF-71～-74をご使用の際にはEA790AF-75(スイッチユニット)が必要です。

代替品



品番 EA790AF-8B

コメント 録音再生機能がつきました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.