品番: EA790AH-1C

品名:トランシーバー(ブラック)



販売価格	13,500円 (税抜)/ 14,850円(税込)				
カタログ価格	13,500円(税抜)/14,850円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/18 19:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1991ページ				









仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	DJ-PB20BA
カラー	ブラック	通信方法	交互
周波数範囲	421/422/440MHz帯の特定小電力 無線用周波数	電波型式	F3E(FM)
チャンネル数	単信用20ch	定格電圧	DC4.5V
電源	単3電池×3本(別売: EA758YA-3A) または 充電式電池(別売: EA790AX-1)	接地方式	マイナス接地
マイクロホンインピーダンス	約2kΩ	送信出力	10mW(1mW切り替え可)
受信感度	-14dBµ以下(12dB SINAD)	音声出力	400mW(0.4)以上
使用時間の目安	乾電池:60時間	通話距離の目安	河川敷のような、障害物の無いところ: 500m程度 郊外の住宅地や見通しの良い道路上: 300m程度 市街地:100~200m程度 建物の中:建材、構造によって大きく変 わります。
使用温度範囲	-10~50℃	サイズ	54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm アンテナ約80mm(回転収納式)

ボディ材質	ポリカーボネート	重量	174g(電池含む)
保護等級	IP54	付属品	・ベルトクリップ ・ハンドストラップ

免許・資格不要。ビジネスシーンにもおススメの、スタイリッシュなトランシーバー

初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。

他の特定小電力トランシーバーから電波を受信して自動でチャンネルとグループ番号を設定。

自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、ホール内とホール・厨房間のように2系統で通話ができるデュアルオペレーションなど、ビジネスユーザー向け機能が充実。

IP54相当の防塵・防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。

対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。

乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディは、ポリカーボネート製で頑丈です。

アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式

イヤホンは断線検知機能付。故障に気づかず通話を聞き漏らすことが無くなります。

バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ

単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量、弊社のハンディ特小機では最大級。

【その他機能】

*PTTオフ(送信禁止設定) *キーロック *PTTホールド *ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)*コールバック(自分の声もイヤホンで聞く) *エンドピー *コールトーン *ベル機能 *操作ビープ音*イヤホン断線感知(特許) *スクランブル秘話 *VOXなど

RoHS対応品

※充電式でご使用の際は、別売のEA790AX-1・EA790AY-1を必ずお買い求めください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.