

品番：EA790AH-1D

品名：トランシーバー(ブラック)



販売価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 15:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	DJ-PC27BA
送受信周波数	【レジャーチャンネル(Lチャンネル)】 422.2000~422.3000MHz(交互) 421.8125~421.9125MHz(中継受信) 440.2625~440.3625MHz(中継送信) 【ビジネスチャンネル(bチャンネル)】 422.0500~422.1750MHz(交互) 421.5750~421.7875MHz(中継受信) 440.0250~440.2375MHz(中継送信)	周波数制御チャンネル	421.8000MHz(受信)、422.1875MHz、440.2500MHz(送信)
電波形式	F3E(FM)/F1D(FSK)	送信出力	10mW/1mW
受信感度	-14dBμ以下(12dB SINAD)	音声出力	800mW以上(10%歪)、最大1W以上 (本体スピーカー:4Ω、外部出力:8Ω)
通信方式	単信(20ch)、半複信(27ch)	電源	単3電池×3本または 充電式電池(別売:EBP-70)
定格電圧	DC3.7V(バッテリー使用時)/4.5V (単3電池使用時)	消費電流	送信時:約75mA 待受時:約80mA バッテリーセーブ時:約20mA

連続使用時間	単3電池:約60時間 バッテリー(EBP-70):約26時間	サイズ	54.8(W)×94(H)×29.2(D)mm(突起物除く)
重量	約100g(本体のみ)	保護等級	IP54相当
カラー	ブラック	付属品	ベルトクリップ
免許・資格不要。通話料や電波利用料もかかりません。どなたでも目的を問わず使用できます。			
本機は音声出力が大きく、乾電池による駆動時間が弊社製の特小で最長なので、屋外業務での使用をおすすめします。			
交互通話の単信20ch・中継27chの合計47chを実装。			
濡れた手でつかんでも大丈夫、IP54相当の防塵・防沫。ポリカーボネート製で頑丈なボディ。			
音声による送受信切り替えができるVOX機能内蔵で、ハンズフリー運用が可能。			
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、聞き取りやすいコンパングー機能を採用。			
設定済みのDJ-PC27の設定データを無線で、複数の本機に一度に設定できるエアクローン機能。			
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載			
メイン/サブの2つのチャンネルを1秒ごとに交互受信し、どちらも通話できるデュアルオペレーションモード。			
対応する中継器(DJ-P113R/DJ-P114R/DJ-P116R/DJ-P102R)を、遠隔で設定できるリモコンモード。			
アンテナは回転式で収納可能。距離が必要ない時はコンパクトに。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.