

品番：EA790AH-3D

品名：トランシーバー(1E0-)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,000円(税抜) / 17,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,000円(税抜) / 17,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/06 15:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

仕様

| | | | |
|--------|--|------------|--|
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | DJ-PC27YA |
| 送受信周波数 | 【レジャーチャンネル(Lチャンネル)】 422.2000~422.3000MHz(交互) 421.8125~421.9125MHz(中継受信) 440.2625~440.3625MHz(中継送信) 【ビジネスチャンネル(bチャンネル)】 422.0500~422.1750MHz(交互) 421.5750~421.7875MHz(中継受信) 440.0250~440.2375MHz(中継送信) | 周波数制御チャンネル | 421.8000MHz(受信)、422.1875MHz、440.2500MHz(送信) |
| 電波形式 | F3E(FM)/F1D(FSK) | 送信出力 | 10mW/1mW |
| 受信感度 | -14dBμ以下(12dB SINAD) | 音声出力 | 800mW以上(10%歪)、最大1W以上 (本体スピーカー:4Ω、外部出力:8Ω) |
| 通信方式 | 単信(20ch)、半複信(27ch) | 電源 | 単3電池×3本または 充電式電池(別売:EBP-70) |
| 定格電圧 | DC3.7V(バッテリー使用時)/4.5V (単3電池使用時) | 消費電流 | 送信時:約75mA 待受時:約80mA バッテリーセーブ時:約20mA |

| | | | |
|--------|-----------------------------------|------|--------------------------------|
| 連続使用時間 | 単3電池:約60時間 バッテリー(EBP-70):約26時間 | サイズ | 54.8(W)×94(H)×29.2(D)mm(突起物除く) |
| 重量 | 約100g(本体のみ) | 保護等級 | IP54相当 |
| カラー | イエロー | 付属品 | ベルトクリップ |

免許・資格不要。通話料や電波利用料もかかりません。どなたでも目的を問わず使用できます。

本機は音声出力が大きく、乾電池による駆動時間が弊社製の特小で最長なので、屋外業務での使用をおすすめします。

交互通話の単信20ch・中継27chの合計47chを実装。

濡れた手でつかんでも大丈夫、IP54相当の防塵・防沫。ポリカーボネート製で頑丈なボディ。

音声による送受信切り替えができるVOX機能内蔵で、ハンズフリー運用が可能。

対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、聞き取りやすいコンパングー機能を採用。

設定済みのDJ-PC27の設定データを無線で、複数の本機に一度に設定できるエアクローン機能。

50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載

メイン/サブの2つのチャンネルを1秒ごとに交互受信し、どちらも通話できるデュアルオペレーションモード。

対応する中継器(DJ-P113R/DJ-P114R/DJ-P116R/DJ-P102R)を、遠隔で設定できるリモコンモード。

アンテナは回転式で収納可能。距離が必要ない時はコンパクトに。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.