

品番：EA790AJ-16B

品名：トランシーバー(中継器対応/ロングアンテナ)



販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/06 13:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1949ページ		




カタログ訂正 25/11/21 サイズの訂正。誤: 74.8(W)x46.8(D)x20.3(H)mm、正: 46.8(W)x20.3(D)x74.8(H)mm(9025 No. 56,57)

#### 仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	DJ-P321BL
周波数範囲	421~440MHzの特小トランシーバー用周波数	チャンネル数	交互20ch 中継27ch
変調方式	単信、半複信	電源	単3×1本(別売:EA758YA-3A)またはニッケル水素充電池(別売:EA790AX-15)
定格電圧	DC1.5V(単三乾電池) DC1.2V(ニッケル水素充電池)	消費電流	送信:約150mA 受信:約130mA 定格出力:約200mA バッテリーセーブ:約20mA(平均)
低周波出力	最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)	受信感度	-14dμ以下(12dB SINAD)
送信出力	10mW/1mW	連続使用時間	単三乾電池:約33時間 ニッケル水素充電池:約28時間
ボディ材質	ポリカーボネート	動作温度範囲	本体 -10℃~+50℃ 充電 0℃~+40℃
保護等級	IP67	サイズ	46.8(W)×20.3(D)×74.8(H)mm (突起物除く、厚さ最大27.7mm)

アンテナ長さ	約16.5cm	重量	約90g
対応中継器	旧EA790AZ-5、-6、AK-5	付属品	ベルトクリップ
免許・資格不要。 小型・防浸・多機能で、どんな用途にもフィットするトランシーバー			
通話距離重視のロングアンテナタイプ (技術基準適合上の理由から、ご購入後のアンテナ付け替えはできません。)			
IP67相当の耐塵・防浸、頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはねじ込み式の防水タイプで、外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。			
交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応			
送信出力は10mW / 1mWの切り替えができます。			
既存のチャンネルやグループ番号に自動設定するACSH、受信信号の強さを音で知らせるエンドビビ、外部マイクのスイッチを押すだけで受信音がレベル1まで低くなり、一定時間後に自動復帰する受信音ミュート、デュアルオペレーション用サブPTTキーの実装、通話頻度をカウントさせて使われていないチャンネルを割り出す参考にしてできる最適チャンネルサーチなど、最新の上位機種で使われている機能を贅沢に採用			
【その他機能】 VOX、テールノイズキャンセル、イヤホン断線検知、コンパクター、キーロック、50波のグループトークと108波のDCS、秘話、PTTホールド、送信禁止、対応する中継器の設定を変更できるリモコンモードなど			
※充電式でご使用の際は、別売のEA790AX-15・EA790AY-15Aを必ずお買い求めください。			

#### 代替品

	品番	EA790AK-11B
	コメント	

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.