

品番：EA790AK-12A

品名：トランシーバー



販売価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
カタログ価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/06 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1949ページ		



仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	DJ-R200DL
周波数範囲	422.0500~422.1750/ 421.5750~421.7875/ 440.0250~440.2375/ 422.2000~422.3000/ 421.8125~421.9125/ 440.2625~440.3625MHz	チャンネル数	47ch (単信20ch/半複信27ch)
電波型式	F3E(FM) F1D(中継器リモコン)	電源	単3アルカリ乾電池×2本(別売: EA758YA-3A)または 充電式電池(別売:EA790AX-11)
定格電圧	DC3.0~3.7V(電池端子)	外部電源端子	DC5.0~6.0V (ジャック EIAJ 区分2)
消費電流	最大約160mA(50mW音声出力時) バッテリーセーブ時(平均):約20mA	マイクロホンインピーダンス	約2kΩ
送信出力	10mW(連続通話は1mW)	受信方式	ダイレクト・コンバージョン
受信感度	-14dBμ以下 (12dB SINAD)	低周波出力	内蔵スピーカー:最大400mW以上 (8Ω) 外部出力:80mW以上
連続使用可能時間	同時通話:約6時間 交互通話:約40時間	通信距離(目安)	市街地:200m程度 障害物の無い平地:1km程度 見通しの利く場所:500m程度

動作温度範囲	本体:-10~+50℃ 充電器:0~+40℃	IP値	IP67相当
サイズ	55.0(W)×29.3(D)×98.8(H)mm アンテナ長:163.5mm	重量	122g(本体のみ)
付属品	・ベルトクリップ(ネジ2本) ・ハンドストラップ		
免許・資格不要の、超多機能トランシーバー			
カバーエリア重視のロングアンテナタイプ			
ねじ込み式のプラグを採用。イヤホンマイクを使ってもIP67の耐塵防浸。			
特小無線用全47chを実装、交互・同時・中継モードのすべてに対応。			
音声出力は400mW以上を確保。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズです。			
スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード			
2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。			
一件、30秒までの受信音声を録音可能。(録音音声をデータとして外部出力することはできません。)			
タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を採用。			
一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー			
スタンド不要、外部電源端子からLi-ionバッテリーパックを直接充電可能。			
【その他機能】 グループトーク、テールノイズキャンセル、秘話、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブや自動オフ、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音や液晶表示切替など			
RoHS(6物質)対応品			
※同時通話使用時には別売イヤホンマイク等をお買い求めください。			
※充電式でご使用の際は、別売のEA790AX-11・EA790AY-13を必ずお買い求めください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.