

品番：EA790AK-31A

品名：防水型デジタルトランシーバー(要登録)



販売価格	47,800円(税抜) / 52,580円(税込)		
カタログ価格	47,800円(税抜) / 52,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/17 00:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1991ページ		




仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	DJ-DPS70KA
通信方法	デジタル交互通話(単信)方式	送信周波数	351.2000 ~ 351.38125MHz (30ch)
受信周波数	351.16875 ~ 351.38125MHz 30ch+5ch(上空用チャンネル S1 ~ S5)	変調方式	4値FSK(電波型式F1C、F1D、F1E、F1F)
チャンネル数	30ch(+5ch/上空用チャンネル受信のみ)	送信出力	5W/2W/1W 切り替え式 (偏差: +20%、-50% / アンテナインピーダンス: 50Ω)
受信感度	-5dBμ (BER 1%)	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン
低周波出力	700mW以上(最大時)	定格電圧	7.2V(電池端子)
消費電流	送信時: 2.0A以下(5W)/1.2A以下(2W)/0.9A以下(1W) 受信時: 500mA以下(音声出力時)	使用温度範囲	-20℃~+60℃ (充電時の温度範囲: +10℃~+45℃)
防水・防塵	IP67相当(耐塵・防浸)	電源	リチウムイオンバッテリー
連続使用時間	11時間 (バッテリーセーブオン時15時間)	サイズ	55.8(W)×32.5(D)×95.8(H)mm (アンテナ長: 約100mm)
重量	約244g (リチウムイオンバッテリー装着時)	付属品	リチウムイオンバッテリーパック、 アンテナ、ベルトクリップ、 シングル急速充電スタンド、

			充電専用ACアダプター、 ハンドストラップ、申請書類一式
注意事項	AMBE方式以外のデジタル登録局とは 通信できません。	※登録申請必要につい て	使用に際して事前に有償の申請を行 い、登録状(15日程度で発行される)を 受ける必要があります。1台を登録する 個別と複数登録する包括申請があ り、登録状は5年ごとに更新が必要で す。 また、1年ごとに電波利用料を納付する 義務があり、総務省より送られてくる納 付告知書に金額や納付方法が明記さ れています。申請に関する資料は製品 に付属します。

登録局対応
免許・資格不要(登録申請必要)
他メーカーとの通信可
業務連絡、レジャー、防災連絡にも。 使いやすい操作性を追求した、ハイパワートランシーバーの決定版。
大音量700mWのオーディオ出力
個別通信では特定の通話だけを録音させる等、細かい設定ができる35分の通信録音機能
CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンス
独自の秘話キーを追加、S70シリーズだけしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767×強化キー15=491,505通り)
急に倒れたとき信号を自動発報するなど、ニーズに合わせてプログラムできるショックセンサー機能(マンダウン機能)
パソコン編集ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集できるショートメッセージ機能
PTTと短縮キーを使って2系統の連絡ができるデュアルオペレーション機能
RoHS(6物質)対応品
24年12月の電波法改定後も使用可能です。

代替品

	<p>品番 EA790AK-33</p> <p>コメント 登録申請必要</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.