品番: EA790AK-31A

品名:防水型デジタルトランシーバー(要登録)



販売価格	47,800円 (税抜)/ 52,580円(税込)				
カタログ価格	47,800円(税抜)/52,580円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/04 16:33現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1991ページ				







仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	DJ-DPS70KA
通信方法	デジタル交互通話(単信)方式	送信周波数	351.2000 ~ 351.38125MHz (30ch)
受信周波数	351.16875 ~ 351.38125MHz 30ch+5ch(上空用チャンネル S1 ~ S5)	変調方式	4値FSK(電波型式F1C、F1D、F1E、 F1F)
チャンネル数	30ch(+5ch/上空用チャンネル受信の み)	送信出力	5W/2W/1W 切り替え式 (偏差:+20%、-50% / アンテナイン ピーダンス:50Ω)
受信感度	-5dB μ (BER 1%)	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン
低周波出力	700mW以上(最大時)	定格電圧	7.2V(電池端子)
消費電流	送信時:2.0A以下(5W)/1.2A以下(2W)/0.9A以下(1W)受信時:500mA以下(音声出力時)	使用温度範囲	-20℃〜+60℃ (充電時の温度範囲:+10℃〜+45℃)
防水·防塵	IP67相当(耐塵·防浸)	電源	リチウムイオンバッテリー
連続使用時間	11時間 (バッテリーセーブオン時15時間)	サイズ	55.8(W)×32.5(D)×95.8(H)mm (アンテナ長:約100mm)
重量	約244g (リチウムイオンバッテリー装着時)	付属品	リチウムイオンバッテリーパック、 アンテナ、ベルトクリップ、 シングル急速充電スタンド、

			充電専用ACアダプター、 ハンドストラップ、申請書類一式
注意事項	AMBE方式以外のデジタル登録局とは	※登録申請必要につい	使用に際して事前に有償の申請を行い、登録状(15日程度で発行される)を受ける必要があります。1台を登録する個別と複数を登録する包括申請があり、登録状は5年ごとに更新が必要です。
	通信できません。	て	また、1年ごとに電波利用料を納付する義務があり、総務省より送られてくる納付告知書に金額や納付方法が明記されています。申請に関する資料は製品に付属します。

登録局対応

免許·資格不要(登録申請必要)

他メーカーとの通信可

業務連絡、レジャー、防災連絡にも。 使いやすい操作性を追求した、ハイパワートランシーバーの決定版。

大音量700mWのオーディオ出力

個別通信では特定の通話だけを録音させる等、細かい設定ができる35分の通信録音機能

CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンス

独自の秘話キーを追加、S70シリーズだけしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767×強化キー15=491,505通り)

急に倒れたとき信号を自動発報するなど、ニーズに合わせてプログラムできるショックセンサー機能(マンダウン機能)

パソコン編集ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集できるショートメッセージ機能

PTTと短縮キーを使って2系統の連絡ができるデュアルオペレーション機能

RoHS(6物質)対応品

24年12月の電波法改定後も使用可能です。

代替品



品番 EA790AK-33

コメント 登録申請必要

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.