

品番：EA790AZ-1

品名：トランシーバー中継器[屋外対応]



販売価格	112,500円(税抜) / 123,750円(税込)		
カタログ価格	112,500円(税抜) / 123,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	DJ-P102R
使用周波数帯/チャンネル	421/440MHz特定小電力無線27ch	電波形式	F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力	10mW、1mW	受信感度	-14dBu(12dB SINAD)
通信方式	半複信	通信距離	同じ長さのアンテナを使用した時の2倍程。(目安)
定格電圧	DC 6V (EDC122)	消費電流	中継時:300mA以下 待受時:200mA以下
動作温度範囲	運用:-10℃~+50℃	サイズ	59.8(W)×34(D)×441.2(H)mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)
重量	196g(ブラケット除く)	付属品	・電源延長 ケーブル (10m) ・ポール固定用ブラケット (2 個) ・ブラケット取り付けネジ (M3*6) 4 本 ・ACアダプター (EDC-122D) ・保証書/取扱説明書
対応機種	EA790AJ-16B、EA790AK-11B、 EA790AK-12A、EA790AH-20		

屋外常設可能

中継通話/無線連結中継通話に対応

無線連結中継は最大4台まで連結可能

高性能ノイズキャンセラーを採用、送信記号の音声帯域以外のノイズ音を低減。

配線はACアダプターの電源ケーブルのみ。(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)

特定小電力トランシーバー単体では届かないエリアに設置することで通信エリアが拡張。

本機は子機のリモコンモードによる設定が必要となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.