

品番：EA790AZ-3

品名：トランシーバー中継器



販売価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
カタログ価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 04:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



基地局トランシーバーにもなる特定小電力無線レピーター!

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	DJ-P114R
使用周波数帯/チャンネル	・特定小電力無線421/422 /440MHz ・中継用27ch、通話用20ch	電波形式	F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力	10mW、1mW	受信感度	-14dBu(12dB SINAD)
音声出力	・3W以上(本体スピーカ:4Ω) ・400mW以上(外部出力)	通信方式	中継器:半複信 トランシーバー:単信、半複信
通信距離	同じ長さのアンテナを使用した時の2倍程。(目安)	連結中継	非対応
定格電圧	・DC 6.0V(DC IN) ・3.7V(別売Li-ionバッテリーパック)	消費電流	・送信時:75mA(High)/ 65mA(Low) ・受信最大出力時:1.5A ・受信待ち受け時:83mA ・バッテリーセーブ時:28mA
動作温度範囲	・運用:-10℃~+50℃ ・充電:0℃~+45℃(別売EA790AX-11が必要)	サイズ	200(W)×50.4(D)×94.5(H)mm
ケーブル長	約1.8m	重量	約352g(ACアダプター除く)
付属品	・壁掛け・据え置き兼用スタンド ・オプションハンガー (FM547)	対応機種	EA790AJ-16B、EA790AK-11B、EA790AK-12A、EA790AH-20

	<ul style="list-style-type: none">・ACアダプター (EDC-122)・電源延長ケーブル5m (UX1376)・取り付けねじセット (壁用6本 ハンガー用2本)・保証書/取扱説明書	
--	--	--

屋内設置専用(防塵、防水ではありません)

交互通話/中継通話に対応

交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード

特定小電力トランシーバー単体では届かないエリアに設置することで通信エリアが拡張。

配線は付属ACアダプターの電源ケーブルのみ。

スピーカー内蔵の為、本機をトランシーバーとしてもご使用いただけます(音声出力3W以上)

操作キーとバックライト付き液晶を採用して操作は簡単

背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式

通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費

別売のリチウムイオンバッテリーパック(EA790AX-11)を内蔵させれば停電時に電源を自動切り替え。

※連結中継(中継器同士の複数連結)には対応していません。単体(1台)使用となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.