

品番 : EA790AZ-41

品名 : ワイヤレスイヤホンマイク(耳掛け型)



販売価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/21 16:08現在)		
商品入数	1	販売単位	箱
カタログページ	1950ページ		



仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	EME-80BMA
適合規格	Bluetooth4.2	送信出力	Class1
出力音声	モノラル	対応プロファイル	HFP(アルインコBTユニット搭載の無線機専用)
電源	内蔵リチウムポリマー 3.7V/260mAh	音声出力	0.25W/32Ω
通話時間の目安	約14時間	充電時間	約2時間
使用温度	-20～+60°C	充電温度	0～+45°C
サイズ	27(W)×16(D)×56(H)mm(突起部、クリップ含まず)	重量	約20g(クリップ含まず)
付属品	・充電スタンド ・充電用USBケーブル ・耳かけ型イヤホン		

EA790AK-33(トランシーバー)用 Bluetooth対応イヤホンマイク

(※他メーカーの無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません。)

アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。

※マイク使用時、以下の制限があります。

- ・接客モードのタッチ / デュアル・オペレーション / 自声モニター(コールバック)は未対応
- ・外部音声出力と音声ガイドの音量が固定

※Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話・接続不良など不具合の原因となることがあります。そのような時は場所を変えてお試しください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.