

品番：EA790AZ-42

品名：ワイヤレススピーカーマイク



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/06 16:34現在)		
商品入数	1	販売単位	箱
カタログページ	1950ページ		



#### 仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	EMS-87B
適合企画	Bluetooth4.2	送信出力	Class1
出力音声	モノラル	対応プロファイル	HFP(アルインコBTユニット搭載の無線機専用)
電源	内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh	音声出力	内部:3W/4Ω 外部:0.25W/32Ω(音量調整15段階)
通話時間の目安	約12時間(最大音量にて)	充電時間	約3時間
使用温度	-20~+60℃	充電温度	0~+45℃
サイズ	約56(W)×26(D)×88(H)mm(クリップ含む)	重量	約135g(クリップ含む)
付属品	充電用USBケーブル		

EA790AK-33(トランシーバー)用 Bluetooth対応スピーカーマイク  
(※他メーカーの無線機、携帯電話、音楽プレイヤー等にはお使いになれません。)

アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。

IP67相当の防塵・防水

無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量

※マイク使用时、以下の制限があります。

- ・接客モードのタッチ / デュアル・オペレーション / 自声モニター(コールバック)は未対応
- ・外部音声出力と音声ガイドの音量が固定

※Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話・接続不良など不具合の原因となることがあります。そのような時は場所を変えてお試しください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.