

品番：EA790MA-1C

品名：トランシーバー(防水・防塵型/ブラック)



販売価格	10,600円(税抜)／ 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/23 16:56現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

免許・資格・申請不要			
交互通話20ch			
送信出力	10mW	連続使用可能時間	アルカリ電池で約85時間
電源	単3電池×3本(別売) (EA758YA-3A)	サイズ	56(W)×27.6(D)×90.5(H) mm
重量	173g(単3乾電池含む)	カラー	ブラック
付属品	ベルトクリップ	通話距離の目安	見通しが良い場所: 1～2km 郊外: 500m～2km 市街地: 約200～300m
IP57			
500mWの大音量、高音質			
収納できる回転アンテナ			
計158通りのグループコード設定が可能			
大型ディスプレイ&LEDインジケーター			
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能			
相手が通話圏内にあるかがわかるARTS機能			

バッテリーインジケーター
チャンネル表示回転設定
チャンネルが混み合った場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出機能 (外部機器接続時:スピーカーマイク/タイピンマイク使用時)
プライバシーを守る秘話コード
信号のあるチャンネルを探すスキャン機能
非常時緊急呼び出し(エマージェンシー)機能
チャンネル/グループコードのディスプレイ非表示機能
送信・受信切り替え時の雑音を取り除くPTTディレイ機能
受信専用設定ができモニター機として使用が可能
背景ノイズを軽減するコンパンダ機能
音声により送信を起動するVOX機能(本体マイク)
無線によるトランシーバー間のクローン機能
RoHS対応品

代替品

	品番 EA790MA-1D コメント 変更点:中継通信対応になります
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.