

品番：EA790MA-1E

品名：トランシーバー(防水・防塵型/ブラック)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 06:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	スタンダード(STANDARD)	型番	SR40-BK
送受信周波数(12.5 kHz ステップ)	1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz 01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz	電波型式	F3E、F2D
通信方式	単信方式	送信出力	10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
受信感度	-8dB μ V以下(@12dB SINAD)	スピーカー出力	500mW以上(内部SP @8 Ω 、10%歪時)
定格電圧	DC3.6V~4.5V	動作電圧範囲	DC3.0V~5.0V
消費電流(LED表示 OFF時)	待ち受け時: 20~30mA 受信定格出力時: 280~300mA 10mW送信時: 50~60mA	通話距離の目安	見通しが良い場所: 1~2km 郊外: 500m~2km 市街地: 約200~300m
電源	単3電池×3本(別売)	連続使用可能時間	アルカリ電池で約85時間
カラー	ブラック	防水・防塵等級	IP57
動作温度範囲	-10°C~50°C	サイズ	56(W)×27.6(D)×90.5(H)mm (※アンテナ及び突起物含まず)
重量	173g(単3乾電池含む)	付属品	ベルトクリップ

コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性。

現場を支える多彩な機能搭載の、特定小電力トランシーバー
大口径スピーカを採用したクラス最大の音声出力500mWの大音量設計
大音量でありながら歪みが少なくクリアで聞きやすい高音質を実現し、高騒音下でもスムーズな連絡が可能です。
単3形アルカリ乾電池3本で約85時間の運用が可能な省電力設計 長時間にわたる業務でも安心して使用できます。
本体の装着向きや通話範囲に応じて調整できる回転式アンテナを装備 比較的狭い範囲での通話ではアンテナを収納しコンパクトに、アンテナを立てれば広い通話エリアを確保できます。
屋外利用も安心の、優れた防水・防塵性能(IP57相当)
免許・資格・申請不要
交互通話20ch
RoHS対応品
【その他の実用的な機能】 <ul style="list-style-type: none">・サブチャンネルセレクト機能(混雑時にサブチャンネルに自動切り換え)・ARTS(Automatic Range Transponder System)機能(相手が通信可能範囲にいるかどうかを定期的に確認しアイコン表示と電子音でお知らせ)・158通りの豊富なグループ分け(トーン方式50通り/DCS方式108通り)・バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)・選択呼出し機能・大型ディスプレイ&チャンネル表示方向設定機能・チャンネル/グループコード非表示設定・イヤホン断線検出機能・オートチャンネルセレクト機能(空きチャンネル自動選択)・秘話モード・PTTディレイ機能・受信専用モード・ワイヤレスクローン機能・受信チャンネルをサーチするスキャン機能・エマージェンシー機能・バックノイズを軽減するコンパング機能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.