品番: EA790MA-1E

品名:トランシーバー(防水・防塵型/ブラック)



販売価格	12,000円 (税抜)/ 13,200円(税込)				
カタログ価 格	12,000円(税抜)/13,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/18 19:22現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					





コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性。現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー

仕様

メーカー	スタンダード(STANDARD)	型番	SR40-BK
送受信周波数 (12.5 kHz ステップ)	1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz 01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz	電波型式	F3E/F2D
通信方式	単信方式	送信出力	10mW (電波法施行規則第6条適合)
受信感度	−8dBμV以下(@12dB SINAD)	スピーカー出力	500mW (内部SP @8Ω、10%歪時)
動作温度範囲	-10℃~50℃	定格電圧	DC3.6V~4.5V
動作電圧範囲	DC3.0V~5.0V	通話距離の目安	見通しが良い場所:1~2km 郊外:500m~2km 市街地:約200~300m
電源	単3電池×3本(別売)	連続使用可能時間	アルカリ電池で約85時間
サイズ	56(W)×27.6(D)×90.5(H)mm ※アンテナ及び突起物含まず	重量	173g(単3乾電池含む)
カラー	ブラック	付属品	ベルトクリップ
機能	・サブチャンネルセレクト機能	機能	・バッテリーインジケータ…電池積算使

	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		用時間インジケータ ・選択呼出し機能 ・大型ディスプレイ&チャンネル表示方 向設定機能 ・チャンネル/グループコード非表示設 定 ・イヤホン断線検出機能
機能	・オートチャンネルセレクト機能 (空きチャンネル自動選択)・秘話モード・PTTディレイ機能・受信専用モード	機能	・ワイヤレスクローン機能・受信チャンネルをサーチするスキャン機能・エマージェンシー機能・バックノイズを軽減するコンパンダ機能能
防水·防塵等級	IP57		

大口径スピーカを採用したクラス最大の音声出力500mWの大音量設計。

大音量でありながら歪みが少なくクリアで聞きやすい高音質を実現し、高騒音下でもスムーズな連絡が可能

単3形アルカリ乾電池3本で約85時間の運用が可能な省電力設計。長時間にわたる業務でも安心して使用できる。

屋外利用も安心の優れた防水・防塵性能

比較的狭い範囲での通話ではアンテナを収納しコンパクトに運用、アンテナを立てれば広い通話エリアを確保できる本体の装着向きや通話 範囲に応じて調整できる、回転式アンテナを装備。

免許·資格·申請不要

交互通話20ch

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.