

品番：EA790MD-2B

品名：防水型トランシーバー[Bluetooth対応]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 48,700円(税抜) / 53,570円(税込) | | |
| カタログ価格 | 48,700円(税抜) / 53,570円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/14 01:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1950ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|-------------|--|
| メーカー | スタンダード(STANDARD) | 型番 | SR740 |
| 送信出力 | 5W/2.5W/1W | 電源 | リチウムイオンバッテリー(付属) |
| 通信距離 | 市街地: 1km程度 郊外: 1.5km程度 障害物なし: 5km以上 | 防塵・防水性能 | IP68相当 |
| 周波数帯 | 350MHz帯 | 電波の型式 | F1E(4値FSK) |
| 通信方法 | 単信(プレストーク方式) | サイズ | 55.8(W)×29.4(D)×91.5(H)mm |
| 重量 | 237g | 付属品 | リチウムイオンバッテリー、充電器、アンテナ、ベルトクリップ、アクセサリコネクタ保護カバー、登録申請書 |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | 連続使用時間 | スーパーセーブON時: 約16時間 スーパーセーブOFF時: 約11時間 |
| 電源電圧 | DC7.4V±10% | 湿度範囲 | 95%(35℃) |
| 消費電流 | DC7.4V 送信時: 約1.6A(5W時) / 約0.8A(1W時)、 受信待ち受け時: 約80mA、 受信定格出力時: 約350mA | ※登録申請必要について | 使用に際して事前に有償の申請を行い、登録状(15日程度で発行される)を受けする必要があります。1台を登録する個別と複数登録する包括申請があり、登録状は5年ごとに更新が必要です。 また、1年ごとに電波利用料を納付する義務があり、総務省より送られてくる納 |

付告知書に金額や納付方法が明記されています。申請に関する資料は製品に付属します。

免許・資格不要

エマージェンシーボタンを押すと大音量アラームを鳴らす設定が可能

バッテリー残量が電池マークなので一目でわかります。

交互通話(単信)30ch

登録局対応

騒音下でもクリアな通信がしやすいです。

免許・資格不要、簡単な登録申請で使用できます。

Bluetooth対応

ヘッドセットを使用したBluetoothワイヤレス通信が可能です。ヘッドセットのPTTボタンによる送信に加えて音声自動送信 (VOX) 機能にも対応していますので、ヘッドセットのケーブルがない完全なハンズフリー運用が可能となります。

【アンテナについて】

アンテナは技術基準適合証明(工事設計認証)で認証を受けたアンテナをご使用ください。

※登録以外のアンテナを使用した場合、罰せられる場合がありますのでご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.