品番: EA790MD-2B

品名:防水型トランシーバー[Bluetooth対応]



販売価格	48,200円 (税抜)/ 53,020円(税込)				
カタログ価 格	48,200円(税抜)/53,020円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 14:32現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					













仕様

17.19			
メーカー	スタンダード(STANDARD)	型番	SR740
送信出力	5W/2.5W/1W	電源	リチウムイオンバッテリー(付属)
通信距離	市街地:1km程度 郊外:1.5km程度 障害物なし:5km以上	防塵·防水性能	IP68相当
周波数帯	350MHz帯	電波の型式	F1E(4値FSK)
通信方法	単信(プレストーク方式)	サイズ	55.8(W)×29.4(D)×91.5(H)mm
重量	237g	付属品	リチウムイオンバッテリー、充電器、アン テナ、ベルトクリップ、アクセサリーコネ クタ保護カバー、登録申請書
使用温度範囲	-20~60°C	連続使用時間	スーパーセーブON時:約16時間 スーパーセーブOFF時:約11時間
電源電圧	DC7.4V±10%	湿度範囲	95%(35°C)
消費電流	DC7.4V 送信時:約1.6A(5W時)/ 約0.8A(1W時)、 受信待ち受け時:約80mA、 受信定格出力時:約350mA	※登録申請必要につい て	使用に際して事前に有償の申請を行い、登録状(15日程度で発行される)を受ける必要があります。1台を登録する個別と複数を登録する包括申請があり、登録状は5年ごとに更新が必要です。 また、1年ごとに電波利用料を納付する義務があり、総務省より送られてくる納

付告知書に金額や納付方法が明記されています。申請に関する資料は製品 に付属します。

免許·資格不要

エマージェンシーボタンを押すと大音量アラームを鳴らす設定が可能

バッテリー残量が電池マークなので一目でわかります。

交互通話(単信)30ch

登録局対応

騒音下でもクリアーな通信がしやすいです。

免許・資格不要、簡単な登録申請で使用できます。

Bluetooth対応

ヘッドセットを使用したBluetoothワイヤレス通信が可能です。ヘッドセットのPTTボタンによる送信に加えて音声自動送信(VOX)機能にも対応していますので、ヘッドセットのケーブルがない完全なハンズフリー運用が可能となります。

【アンテナについて】

アンテナは技術基準適合証明(工事設計認証)で認証を受けたアンテナをご使用ください。 ※登録以外のアンテナを使用した場合、罰せられる場合がありますのでご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.