

品番 : EA790MD-3

品名 : 防水型トランシーバー[シンプルキー・モデル]



販売価格	42,200円(税抜)／46,420円(税込)		
カタログ価格	42,200円(税抜)／46,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 11:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1950ページ		



仕様

メーカー	YAESU	型番	SRD790 PKG
送信出力	5W/2.5W/1W	連続使用時間	プロモード:13.5時間 ノーマルモード:15時間
電源	リチウムイオンバッテリー(付属)	サイズ	51.5(W)×32(D)×95(H)mm(リチウムイオンバッテリー装着時/突起物含まず)
重量	約228g(リチウムイオンバッテリー、ERAアンテナ含む)	防塵・防水設計	IP68
低周波出力	1400mW以上	送受信周波数	デジタル簡易無線登録局(82波) 351MHz帯 上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応)
チャンネル数	デジタル97ch ※陸上82ch送受信、上空15ch受信対応	電波形式	F1C/F1D/F1E/F1F
変調方式	4値 FSK	通信方式	単信プレストーク式
受信感度	-6dBuV 以下(BER=1%時)	動作温度範囲	-20°C~60°C
定格電圧	DC7.4V±10%	フロントキー	無
登録局対応			

免許・資格は不要(但し登録申請は必要)

カスタムチューニングを施した ERA アンテナ採用、高周波回路とアンテナの新設計により従来機より広い通信範囲を実現

今までにない強力な AI ノイズキャンセルを実装し、騒音下での業務通信を確実にします

1400mW 高音質・大音量スピーカーを搭載

最高クラスの防塵・防水設計(IP68)と堅牢で耐久性の高い筐体設計

USB-C 端子を本体に搭載し、汎用 USB ケーブルで充電が可能です

3R 3T デジタル 97 チャンネル搭載(上空用 15 チャンネルのモニターを含む)

TX/RX オーディオイコライザーにより、環境にあわせた音質に調整することができます

騒音のある場所での通話の了解度を上げることができるノイズキャンセリング機能

ワンクリックハンズフリー機能で送話中でも両手が自由に使え仕事の効率がアップします

作業中・接客中でも声を出さずスタッフ全員に合図を送ることができます

あらかじめ混信の少ないチャンネルを自動で選ぶことができます

プロモード:混信時はワンタッチでチャンネルを変更、全員のインカムが自動で同期(スマートムーブ機能)
(繁華街のような混信を受けることが多い場所に最適)

デュオモード:2つのチャンネルを同時受信、混信時もそのまま通話ができる。割り込み通話も可能
(比較的混信の少ない場所に最適)

スタッフ間で話をしていると今まででは話が終わるまで他の連絡ができませんでしたが、会話中でも割り込んで緊急の連絡をグループの他のメンバーに伝えることが出来ます。

今までのインカムでは混信が起こると通話が出来なくなりますが、同時に2つのチャンネルを受信していますので片方のチャンネルで混信があってももう1つのチャンネルでそのまま通常通りに通話が出来ます。

グループモード:最大7グループで個別通話、緊急時はグループの垣根を取って情報共有(マージ機能)
(複数の業務が行われている大型の施設に最適)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.