

品番 : EA790MG-10

品名 : トランシーバー(防水型)



販売価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 06:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	スタンダード(STANDARD)	型番	SR45
免許・資格・申請不要			
通信方式	単信および半複信方式		
交互通話20ch+中継通話27ch			
送受信周波数 (12.5kHz ステップ)	◆交互通話時: 01ch ~ 11ch / 422.0500MHz ~ 422.1750MHz 1ch ~ 9ch / 422.2000MHz ~ 422.3000MHz ◆中継装置使用時: 10ch ~ 18ch / (送信) 440.2625MHz ~ 440.3625 MHz (受信) 421.8125MHz ~ 421.9125 MHz 12ch ~ 29ch / (送信) 440.0250MHz ~ 440.2375 MHz (受信) 421.5750MHz ~ 421.7875 MHz	電波型式	F3E/F2D
送信出力	10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)	受信感度	-8dB μV 以下 (@ 12dB SINAD)

	送信出力切替機能(10mW/1mW): 1mW時中継用ch(12-29ch)で連続通話が可能		
低周波出力	500mW (内部SP @ 8Ω、10%歪時)	動作温度範囲	-10°C～+ 50°C
定格電圧	DC 3.6V～4.5V	動作電圧範囲	DC 3.0V～5.0V
連続使用可能時間	約85時間	電源	単3アルカリ乾電池×3本(別売) または リチウムイオン電池パック (別売:SBR-18LI)

IP57

付属品	ベルトクリップ(ビス取付済)、 ハンドストラップ	通話距離の目安	<p>◆交互通話 見通しが良い場所:約1～2km 郊外:約500m～2km 市街地:約200～300m</p> <p>◆中継通話 交互通話の約2倍</p>
機能	<ul style="list-style-type: none"> ・特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能 ・相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 ・バッテリーインジケータ ・チャンネル表示回転設定 ・チャンネルが混み合った場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.