

品番：EA790MP-1A

品名：トランシーバー(中継器対応/防水・防塵型)



販売価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 16:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

免許・資格・申請不要			
交互通話(単信)および半複信方式			
交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売)			
送受信周波数(12.5kHz ステップ) 1ch ~ 9ch:422.2000MHz ~ 422.3000MHz 01ch ~ 11ch:422.0500MHz ~ 422.1750MHz (中継装置使用時): 10ch ~ 18ch: 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz 受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz 12ch ~ 29ch: 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz 受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz			
送信出力	10mW以下	電波型式	F3E/F2D
受信感度	-8dB μ V以下(12dB SINAD)	低周波出力	40mW以上
動作温度範囲	-10~50℃		
IP67			
定格電圧	DC1.2V	動作電圧範囲	DC1.0~1.7V
連続使用可能時間	アルカリ電池28時間	電源	単3電池×1本(別売) (EA758YA-3A)

サイズ	46(W)×22(D)×80(H)mm	アンテナ長	77.35mm
重量	82g(本体のみ)、105g(電池装着)	付属品	ベルトクリップ
緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能付			
155通りのグループコードの相手呼び出すセルコール機能			
会話のプライバシーを守る秘話モード			
相手が通話圏内にあるかわかるコールバック機能			
オプションのヘッドセット(EA790MR-6、-7)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.