

品番：EA790MP-1D

品名：トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,200円(税抜) / 16,720円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,200円(税抜) / 16,720円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/18 04:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1950ページ | | |




仕様

| | | | |
|-------|-------------------------|----------------------|--|
| メーカー | スタンダード(STANDARD) | 型番 | SRS220A |
| 送信出力 | 10mW | 連続使用可能時間 | 33時間 |
| 電源 | 単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A) | サイズ | 47(W)×22(D)×80(H)mm |
| 重量 | 89g(本体のみ) | 付属品 | ベルトクリップ |
| カラー | ブラック | 送受信周波数(12.5kHz ステップ) | 交互通話(単信) 1ch~9ch:422.2000MHz~422.3000MHz 01ch~11ch:422.0500MHz~422.1750MHz 中継装置使用時(半複信) 10ch~18ch: 送信440.2625MHz~440.3625MHz 受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz 12ch~29ch: 送信440.0250MHz~440.2375MHz 受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz |
| 電波型式 | F3E/F2D | 受信感度 | -13dB μ V以下 |
| 低周波出力 | 60mW以上 | 動作温度範囲 | -10~50℃ |
| 定格電圧 | DC1.2V | 動作電圧範囲 | DC 0.95V ~ 1.7V |

| |
|---|
| 免許・資格不要 |
| 交互通話(単信)および半複信方式 |
| 交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) |
| IP68 |
| Bluetooth対応 |
| 特定の相手を呼び出すセレコール機能 |
| 相手が通話圏内にあるかわかるコールバック機能 |
| 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ |
| CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信 |
| マルチチャンネル待ち受け機能 |
| 相手が通話圏内にあるかがわかるARTS機能 |
| チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 |
| イヤホン断線検出機能 |
| 会話のプライバシーを守る秘話モード |
| 誤操作を防ぐキーロック |
| 埋め込み式ラバーキャップ |
| オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。 |

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA790MP-1E</p> <p>コメント 変更点:混信回避機能</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.