品番: EA790MP-1D

品名:トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型



販売価格	<b>15,100円</b> (税抜)/16,610円(税込)				
カタログ価 格	15,100円(税抜)/16,610円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/19 04:45現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1991ページ				







## 仕様

メーカー	スタンダード(STANDARD)	型番	SRS220A
送信出力	10mW	連続使用可能時間	33時間
電源	単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)	サイズ	47(W)×22(D)×80(H)mm
重量	89g(本体のみ)	付属品	ベルトクリップ
カラー	ブラック	送受信周波数 (12.5 kHz ステップ)	交互通話(単信) 1ch~9ch:422.2000MHz~422. 3000MHz 01ch~11ch:422.0500MHz~422. 1750MHz 中継装置使用時(半複信) 10ch~18ch: 送信440.2625 MHz~440.3625MHz 受信421.8125MHz~421.9125 MHz 12ch~29ch: 送信440.0250 MHz~440.2375MHz 受信421.5750MHz~421.7875 MHz
電波型式	F3E/F2D	受信感度	-13dB μV以下
低周波出力	60mW以上	動作温度範囲	-10~50℃
定格電圧	DC1.2V	動作電圧範囲	DC 0.95V ~ 1.7V

免許·資格不要				
交互通話(単信)および半複信方式				
交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売)				
IP68				
Bluetooth対応				
特定の相手を呼び出すセレコール機能				
相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能				
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ				
CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信				
マルチチャンネル待ち受け機能				
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能				
チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能				
イヤホン断線検出機能				
会話のプライバシーを守る秘話モード				
誤操作を防ぐキーロック				
埋め込み式ラバーキャップ				
オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。				

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.