


品番：EA790MP-3

品名：トランシーバー[中継器対応/防水・防塵型]



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 04:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1950ページ		



#### 仕様

メーカー	スタンダード(STANDARD)	型番	SR70A-B
送受信周波数 (12.5 kHz ステップ)	1ch~9ch:422.2000MHz~422.3000MHz 01ch~11ch:422.0500MHz~422.1750MHz  リピーター使用時: 10ch~18ch: 送信440.2625MHz~440.3625MHz 受信421.8125MHz~421.9125MHz 12ch~29ch: 送信440.0250MHz~440.2375MHz 受信421.5750MHz~421.7875MHz	電波型式	F3E/F2D
通信方式	単信および半複信方式	送信出力	10mW以下
受信感度	-8dB $\mu$ V以下 (@12dB SINAD)	スピーカ出力	60mW以上 (内部SP @4 $\Omega$ 、10%歪時)
定格電圧	DC1.2~1.5V	動作電圧範囲	DC1.0~1.7V
電源	単3電池×1本 (別売:EA758YA-3A)	連続使用時間	アルカリ電池:約33時間 ニッケル水素電池:約39時間

通話距離の目安	見通しの良い場所:約1km~2km 市街地:約100~200m	カラー	ブラック
動作温度範囲	-10℃~+ 50℃	サイズ	57(W)×16.5(D)×88(H)mm (アンテナ及び突起物含まず)
重量	95g(本体のみ)	付属品	ベルトクリップ 取り付けビス

コンパクト・堅牢・クリアな通信、多彩な機能を備えた特定小電力トランシーバー

免許・資格不要

47チャンネル(交互通話20ch+中継通話27ch)

クラス最薄の16.5mmのスリム・コンパクトボディ  
背面電池収納部の膨らみの無いボディは、胸ポケットにもすっきり収まります。

単3形電池1本で運用ができる省電力設計。 単3アルカリ乾電池の使用で約33時間、ニッケル水素電池を使用すれば約39時間のロングライフ運用が可能です。(電池別売)

最高水準の優れた防水・防塵性能(IP67相当)  
雨天の利用や粉塵の多い場所など、厳しい環境でも安心して使うことができます。

音声ミュート機能  
前面の“MUTE”ボタンをワンタッチで受信中の音声をミュート(消音)することができます。

【その他の実用的な機能】

- ・ARTS(Automatic Range Transponder System)機能(相手が通信可能範囲にいるかどうかを定期的を確認しアイコン表示と電子音でお知らせ)
- ・158通りの豊富なグループ分け(トーン方式50通り/DCS方式108通り)
- ・バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)
- ・選択呼出し機能
- ・大型ディスプレイ&チャンネル表示方向設定機能
- ・イヤホン断線検出機能
- ・サブチャンネルセレクト機能
- ・オートチャンネルセレクト機能
- ・秘話モード
- ・PTTディレイ機能
- ・受信専用モード
- ・ワイヤレスクローン機能
- ・受信チャンネルをサーチするスキャン機能
- ・エマージェンシー機能
- ・バックノイズを軽減するコンパング機能

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.